


LED-dimmeinnsats med dreieutkobling



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0300 00	1/5		4010337300007

Egenskaper

- Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper og fasesnitt-dimmbare HV-LED-lamper.
- Kortslutningsvern med fusesikring.
- Med skruklemmer.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50 Hz
Tilkoblingseffekt ved 25 °C	
- HV-LED-lamper (fasesnitt):	vanl. 3 til 40 W
- Glødelamper:	20 til 200 W
- HV-halogenlamper:	20 til 200 W
Monteringsdybde:	32 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Merknader

- Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.