


Skullerel  dobbelt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 P�vegg	0387 00	-	-	4010337387008

Egenskaper

- Aktivering av flere persiennemotorer samtidig.
- To motorer kobles fra elektrisk med et skullerel .
- Med to underenhettinganger for separat betjening av persiennene og en sentral inngang for sentralfunksjon, for eksempel for et tidsur eller for bruk av sentral styring ved fordeling p  flere jordfeilbrytere.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50 Hz
Koblingsstr�m:	4 A, $\cos \pi \geq 0,8$ ind., 100 % ED
Tilkoblinger	
- Forsyning:	2 x skruklemme
- Sentral:	2 x skruklemme
- Motor 1, 2:	� 2 skruklemmer
- Underenhet 1, 2:	� 1 skruklemme
Omgivelsestemperatur:	-25 �C til +70 �C
Monteringsdybde:	39 mm

Leveringsomfang

- Skullerel  p vegg leveres i en vannbeskyttet forgreningsboks for montering i persienne- el. rullegardinkassen.