© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Dekkhette pluggbart med adapterramme for apparater med deksel (50 x 50 mm) og skrått utløp (IP20)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	0682 66	1/5		4010337682660
 antrasitt (lakkert)	0682 67	1/5		4010337682677
 aluminiumsfarget (lakkert)	0682 65	1/5		4010337682653

Merknader

- Ikke egnet for våtromsinstallasjon, ettersom beskyttelsesgrad er IP20.
- Med dekkhette og dekkramme (enkel til 5-dobbel) kan eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) integreres i bryterprogrammet Gira TX_44.
- For eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) f.eks. fra Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 tilkoblingsboks kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 og 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (dobbel MSCSP 2) osv.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.