© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Dobbel SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med heldekkende plate Standard 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	0780 01	1/10		4010337780014

Tekniske data

Monteringsdybde:	25 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm² til 2,5 mm²

Merknader

- Passer i alle standard 60 mm koblingsbokser.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.