





Dobbel SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med økt berrøringsbeskyttelse (Safety Plus) og heldekkende plate for innfelt apparatboks enkel Stikklemmer



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	0783 01	-	-	4010337783015
 renhvit glans	0783 03	-	-	4010337783039
 renhvit silkematt	0783 27	-	-	4010337783275
 antrasitt	0783 28	-	-	4010337783282
 aluminiumsfarget	0783 26	-	-	4010337783268
 svart matt	0783 005	-	-	4010337037507

Tekniske data

Monteringsdybde:	25 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur - økt berrøringsbeskyttelse:	0 °C til +45 °C

Merknader

- Passer i alle standard 60 mm koblingsbokser.
 - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
-