


Innsats vippebryter 10 AX 250 V~



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Kronevender	0105 00	-	-	4010337105008
	0815 00 1420019	-	-	4010337815006
 Vendebyter dobbel	0108 00 1420231	-	-	4010337108009

Tekniske data

Monteringsdybde

- 0105 00: 28 mm
- 0108 00: 32 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W

Merknader

- Avhengig av tilgjengelighet.