


Vindsensor Standard



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0913 00	-	-	4010337913009

Egenskaper

- Vindsensoren muliggjør f.eks. innkjøring av persienner avhengig av vindstyrken. Ømfintlige persiennelameller kan dermed beskyttes mot vind.
- Vindgiveren omformer vindhastigheten til elektriske signaler.
- Den monteres på taket eller på en husvegg og kobles til analyseenheten.
- Testdrift med test-LED.
- Testdrift for funksjonstesten.
-

Tekniske data

Vindgiver

- Materiale i giver og skålstjerne: Plast (ABS), svart
- Skåldiameter vindgiver:
- Omgivelsestemperatur: -20 °C til +55 °C
- Tilkoblingsledning: LIYY 2 x 0,14 mm², lengde 3 m (kan forlenges til maks. 50 m)
- Beskyttelsesgrad:

Analyseenhet

- Vindvarslingsområde: 3,3 til 24,5 m/s, kan stilles inn i 8 trinn
- Koblingskontakt: Relé med potensialfri lukkekontakt
- Maks. belastning: maks. 2 A
- Driftsspenning: AC 230 V
- Beskyttelsesgrad: IP20

- B x H x D: 110 mm x 99 mm x 38 mm

Leveringsomfang

- Monteringsvinkel følger med ved levering.
