


## Innsats antennestikkontakt (SE33ST)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	0937 00	1/5		4010337937005

### Egenskaper

- Radialledningskontakt med tre tilkoblinger.
- IEC-kontakten for terrestrisk TV er plassert nederst på venstre side, IEC-hylsen for FM (radio) er plassert nederst på høyre side, og øverst på midten er F-tilkoblingen for satellitt-TV (SAT).
- Kanalfilter for terrestrisk fjernsyn og satellittfjernsyn med høy struperate: SAT-signalet filtreres i FM-TV-IEC-tilkoblingene, mens det terrestriske FM/TV-signalet derimot filtreres i satellitt-F-kontakten.
- DC-gjennomgang fra SAT-tilkobling til inngangen.
- Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
- Oppfyller skjermingsklasse A.

### Tekniske data

#### UKW-frekvensbånd

- Frekvensområde: 87,5 til 108 MHz
- Dekobling: > 10 dB
- : 4 dB

#### TV-frekvensbånd

- Frekvensområde: 125 til 862 MHz
- Dekobling: > 10 dB
- Demping: TV-plugg: 4 dB

#### SAT-frekvensbånd

- Frekvensområde: 950 til 2400 MHz
- Dekobling: > 20 dB
- Demping: SAT-plugg: 1,5 dB

Monteringsdybde: 36 mm

## **Merknader**

- Kun for skruefeste.

---