










## Dekkramme Gira E2 med tekstfelt renhvit silkematt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Enkel	1091 22	1/10		4010337084037
 Dobbel vannrett	1092 22	1/10		4010337084082
 Dobbel lodrett	1102 22	1/10		4010337089131
 3-dobbel vannrett	1093 22	1/5		4010337084167
 3-dobbel vertikal	1103 22	1/5		4010337084204
 4-dobbel vannrett	1094 22	1/5		4010337084242
 4-dobbel loddrett	1114 22	1/5		4010337084280
 5-dobbel vannrett	1095 22	1/5		4010337084365
 5-dobbel loddrett	1115 22	1/5		4010337084327

## Egenskaper

- Bruddsikker.
  - Sprøytetåketett.
  - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
  - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
  - Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
- 

## Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påvegghus av flat konstruksjon, påvegghus.
-