







Dekkramme Gira Standard 55 med tekstfelt renhvit silkematt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Enkel	1091 27	1/10		4010337091271
 Dobbel vannrett	1092 27	1/10		4010337092278
 Dobbel lodrett	1102 27	1/10		4010337102274
 3-dobbel vannrett	1093 27	1/5		4010337093275
 3-dobbel vertikal	1103 27	1/5		4010337103271
 4-dobbel vannrett	1094 27	1/5		4010337094272
 4-dobbel loddrett	1114 27	1/5		4010337008927
 5-dobbel vannrett	1095 27	1/5		4010337095279
 5-dobbel loddrett	1115 27	1/5		4010337115274

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
 - Sprøytetåketett.
 - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
 - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
-

Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggghus av flat konstruksjon, påveggghus.
-