








Dekkramme Gira E2 med tekstfelt grå matt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Enkel	1091 37	1/10		4010337082590
 Dobbel vannrett	1092 37	1/10		4010337082651
 Dobbel lodrett	1102 37	1/10		4010337082699
 3-dobbel vannrett	1093 37	1/5		4010337082668
 3-dobbel vertikal	1103 37	1/5		4010337082729
 4-dobbel vannrett	1094 37	1/5		4010337082675
 4-dobbel loddrett	1114 37	1/5		4010337082873
 5-dobbel vannrett	1095 37	1/5		4010337082682
 5-dobbel loddrett	1115 37	1/5		4010337082880

Egenskaper

- Bruddsikker.
 - Sprøytetåketett.
 - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
 - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
 - Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
-

Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggbus av flat konstruksjon, påveggbus.
-