

Dekkramme Gira E2 med tekstfelt svart matt (lakkert)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Enkel	1091 09	1/10		4010337036746
 Dobbel vannrett	1092 09	1/10		4010337036814
 Dobbel lodrett	1102 09	1/10		4010337036807
 3-dobbel vannrett	1093 09	1/5		4010337036852
 3-dobbel vertikal	1103 09	1/5		4010337036845
 4-dobbel vannrett	1094 09	1/5		4010337036890
 4-dobbel loddrett	1114 09	1/5		4010337036883
 5-dobbel vannrett	1095 09	1/5		4010337036920
 5-dobbel loddrett	1115 09	1/5		4010337036913

Egenskaper

- Bruddsikker.
 - Sprøytetåketett.
 - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
 - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
 - Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
-

Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påvegghus av flat konstruksjon, påvegghus.
-