

Dekkramme Gira E2 med tekstfelt aluminiumsfarget



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Enkel	1091 25	1/10	11	4010337084051
 Dobbel vannrett	1092 25	1/10	11	4010337084112
 Dobbel lodrett	1102 25	1/10	11	4010337084143
 3-dobbel vannrett	1093 25	1/5	11	4010337084181
 3-dobbel vertikal	1103 25	1/5	11	4010337084228
 4-dobbel vannrett	1094 25	1/5	11	4010337084266
 4-dobbel loddrett	1114 25	1/5	11	4010337084303
 5-dobbel vannrett	1095 25	1/5	11	4010337084389
 5-dobbel loddrett	1115 25	1/5	11	4010337084341

Egenskaper

- Bruddsikker.
- Sprøytetåketett.
- Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
- Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggghus av flat konstruksjon, påveggghus.
-