

## Dekkramme Gira Standard 55 med tekstfelt kremhvitt glans



| Spesifikasjon                                                                                         | Bestillings nr. | PE   | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|---------------|
|  Enkel               | 1091 01         | 1/10 |    | 4010337091011 |
|  Dobbel vannrett   | 1092 01         | 1/10 |    | 4010337092018 |
|  Dobbel lodrett    | 1102 01         | 1/10 |    | 4010337102014 |
|  3-dobbel vannrett | 1093 01         | 1/5  |    | 4010337093015 |
|  3-dobbel vertikal | 1103 01         | 1/5  |    | 4010337103011 |
|  4-dobbel vannrett | 1094 01         | 1/5  |    | 4010337094012 |
|  4-dobbel loddrett | 1114 01         | 1/5  |    | 4010337008903 |
|  5-dobbel vannrett | 1095 01         | 1/5  |    | 4010337095019 |
|  5-dobbel loddrett | 1115 01         | 1/5  |    | 4010337115014 |

## Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
  - Sprøytetåketett.
  - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
  - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
- 

## Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggghus av flat konstruksjon, påveggghus.
-