







## Dekkramme Gira Standard 55 med tekstfelt renhvit silkematt



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE   | PS | EAN           |
|---|-----------------|------|----|---------------|
|  Enkel               | 1091 27         | 1/10 |    | 4010337091271 |
|  Dobbel vannrett   | 1092 27         | 1/10 |    | 4010337092278 |
|  Dobbel lodrett    | 1102 27         | 1/10 |    | 4010337102274 |
|  3-dobbel vannrett | 1093 27         | 1/5  |    | 4010337093275 |
|  3-dobbel vertikal | 1103 27         | 1/5  |    | 4010337103271 |
|  4-dobbel vannrett | 1094 27         | 1/5  |    | 4010337094272 |
|  4-dobbel loddrett | 1114 27         | 1/5  |    | 4010337008927 |
|  5-dobbel vannrett | 1095 27         | 1/5  |    | 4010337095279 |
|  5-dobbel loddrett | 1115 27         | 1/5  |    | 4010337115274 |

## Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
  - Sprøytetåketett.
  - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
  - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
- 

## Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påveggghus av flat konstruksjon, påveggghus.
-