










## Dekkramme Gira E2 med tekstfelt svart matt (lakkert)



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE   | PS | EAN           |
|---|-----------------|------|----|---------------|
|  Enkel               | 1091 09         | 1/10 |    | 4010337036746 |
|  Dobbel vannrett   | 1092 09         | 1/10 |    | 4010337036814 |
|  Dobbel lodrett    | 1102 09         | 1/10 |    | 4010337036807 |
|  3-dobbel vannrett | 1093 09         | 1/5  |    | 4010337036852 |
|  3-dobbel vertikal | 1103 09         | 1/5  |    | 4010337036845 |
|  4-dobbel vannrett | 1094 09         | 1/5  |    | 4010337036890 |
|  4-dobbel loddrett | 1114 09         | 1/5  |    | 4010337036883 |
|  5-dobbel vannrett | 1095 09         | 1/5  |    | 4010337036920 |
|  5-dobbel loddrett | 1115 09         | 1/5  |    | 4010337036913 |

## Egenskaper

- Bruddsikker.
  - Sprøytetåketett.
  - Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
  - Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
  - Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
- 

## Merknader

- Må ikke brukes sammen med: tetningssett IP44, påvegghus av flat konstruksjon, påvegghus.
-