© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Dekkramme Gira E2 med tekstfelt grå matt (lakkert)**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| Enkel | 1091 37 | 1/10 | | 4010337082590 |
| Dobbel vannrett | 1092 37 | 1/10 | | 4010337082651 |
| Dobbel lodrett | 1102 37 | 1/10 | | 4010337082699 |
| 3-dobbel vannrett | 1093 37 | 1/5 | | 4010337082668 |
| 3-dobbel vertikal | 1103 37 | 1/5 | | 4010337082729 |
| 4-dobbel vannrett | 1094 37 | 1/5 | | 4010337082675 |
| 4-dobbel loddrett | 1114 37 | 1/5 | | 4010337082873 |
| 5-dobbel vannrett | 1095 37 | 1/5 | | 4010337082682 |
| 5-dobbel loddrett | 1115 37 | 1/5 | | 4010337082880 |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Egenskaper**

- Bruddsikker.
- Sprøytetåketett.
- Dekkramme med transparent vindu for merking av innsatsene.
- Spesielt egnet for objekter som krever merking og dokumentasjon av elektroinstallasjon, f.eks. innen forvaltning, næringsvirksomhet, på flyplasser, i bedrifter og på sykehus.
- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.

---

**Merknader**

- Må ikke brukes sammen med: påvegghus av flat konstruksjon, påvegghus.

---