© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Klokke påvegg System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	1200 03 6306512	1		4010337200031

Egenskaper

- Påveggklokken brukes for ekstra signalisering i Gira porttelefonsystem.
- Komplett formontert påveggklokke. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- Ved å integrere designvarianter av de forskjellige bryterprogrammene, oppstår det en enhetlig fremtoning av porttelefon og elektroinstallasjon.
- Kan monteres både med og uten dekkramme.
- Skrueklemmer som kan trekkes av, gjør montasjen enkel.
- Enkel demontering av apparatet ved renoveringsarbeider.
- Festehull for montering.
- Signaloverføring og forsyning til påveggklokken via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Parallellkobling av opptil 3 klokker el. svarapparater mulig.
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Betjeningstaster med integrerte lysdioder for tilstandsindikator.
- LED-indikator ved innkommende anrop.
- Mulig å koble ut ringetonen.
- Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
- Valg av ringetonemelodi – velg av opptil fem forskjellige ringetonemelodier.

Betjeningsknappene til klokken styrer følgende funksjoner

- Innstilling av ringetonemelodien.
- Slå ringetone på og av.
- Innstilling av ringetonevolum.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss:	2 x skruklemme
- Etasjeanropstrykknapp:	2 x skruklemme
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C
Mål	
- Apparat:	B 55 x H 127 x T 20 mm

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Merknader

- Montering på en apparatboks kreves en dekkramme.
- Montering med ramme krever en dekkramme dobbel uten mellomstykke.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.