


PTS-innfelt koblingsaktuator



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	1211 00	1/5		4010337211006

Egenskaper

- Innfelt koblingsaktuator for aktivering av en ekstern klokke eller andre forbrukere via Gira porttelefonbuss.
- Aktivering av en potensialfri koblingskontakt (24 V SELV/ 50 µA bis 1,6 A AC/DC) via 2-tråds buss.
- Den innfelte koblingsaktuatorer kan aktiveres via: knappene "Dør" og "Lys" på svarapparatet, etasjeanropstrykknappen på svarapparatet, anropsknapp på dørstasjonen, anropsknappen på svarapparatet, en potensialfri trykknapp (i forbindelse med PTS-trykknappgrensesnitt dobbelt).
- Den innfelte koblingsaktuatoren har fire forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min og impuls.
- Impulsfunksjon for aktivering av eksisterende trappeoppgangsautomater.
- Koblingstiden kan stilles inn trinnløst fra 1 til 10 sek el. 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.
- LED-indikator for programmering, funksjonsvalg og tidsinnstilling.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	via 2-trådsbuss
Potensialfri relékontakt:	50 µA til 1,6 A ved AC/DC 24 V SELV
Antall anropstrykknapper som kan programmeres:	maks. 16
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C
Mål	
- Innfelt koblingsaktuator:	B 43 x H 28 x D 15 mm

Merknader

- Den innfelte koblingsaktuatoren er beregnet for montering i en dyp apparatboks (60 mm dybde) bak en PTS-busstilkobling.
