


Eksternt kamera



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	1220 00	1		4010337100058

Egenskaper

- Eksternt kamera for montering på vegg og i tak, med variabelt objektiv, integrert IR LED-belysning og automatisk hvittbalansering.
- Kameraet kan monteres hvor som helst i inngangsområdet, og integreres i Gira porttelefonssystem via PTS-kamera-gateway.
- Lysømfintlig chipsett for klare bilder når lysforholdene er dårlige
- Innkøblbare IR LED-er for videoovervåking i komplett mørke.
- Kameramodul og hus for enkel og rask installasjon.
- Kameramodulen kan justeres i tre akser.

Tekniske data

Nominell spenning:	DC 12 V +10 %
Strømforbruk - DC 12 V:	maks. 500 mA
Tilkoblinger:	1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spenningsforsyning (DC)
Kamera - Bildeopptaker:	1/2,9" progressiv-scan CMOS
- Type:	Vario, manuell
- Objektiv:	2,8 til 12 mm
- Oppløsning:	480 TVL
- Horisontal blikkvinkel:	28° til 85°
Omkobling dag/natt:	Elektromekanisk IR-Cut-filter
Electronic-shutter-regulering:	1/50 til 1/50 000 s
Kamerastyring:	Skjermdisplay (OSD), joystick på kabelen
Min. belysning - Dag:	0,05 lx
- IR-modus:	0 lx
IR LED:	24 LED

IR rekkevidde:	20 m
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +60 °C
Beskyttelsesgrad:	IP66
Luffuktighet:	maks. 90%
Vekt:	ca. 660 g
Mål - Eksternt kamera:	Ø 126 H 100,3 mm
