

Svarapparat påvegg System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	1250 01	1		4010337010470
 renhvit glans	1250 03 6306474	1		4010337010487
 renhvit silkematt	1250 27	1		4010337010500
 antrasitt	1250 28 6306477	1		4010337010517
 aluminiumsfarget	1250 26	1		4010337010494
 svart matt	1250 005	1		4010337038641
 rustfritt stål	1250 600	1		4010337020950
 grå matt	1250 015	1		4010337082934

Egenskaper

- Komplette forhåndsmontert svarapparat påvegg. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- Ved å integrere designvarianter av de forskjellige bryterprogrammene, oppstår det en enhetlig fremtoning av porttelefon og elektroinstallasjon.
- Kan monteres både med og uten dekkramme.
- Enkel montering med pluggbare skruklemmer på monteringsplaten. Svarapparatet kobles til når det settes på monteringsplaten.
- Enkel demontering av svarapparatet ved renoveringsarbeider.
- Festehull for montering.
- Signaloverføring og forsyning til svarapparatet via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Parallellkobling av opptil tre svarapparater mulig (ved spenningsforsyning via 2-trådsbuss).
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
- Valg av 5 forskjellige ringetonemelodier som kan tilordnes individuelt til de enkelte anropsknappene.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Overdøvefunksjon ved høy bakgrunnsstøy under taleforbindelse.
- Lyttesperre.
- Betjeningsstaster med integrerte lysdioder for tilstandsindikator.

Betjeningsstastene til svarapparat påvegg styrer følgende funksjoner i forbindelse med koblingsaktuatoren eller den innfelte koblingsaktuatoren:

- Kobling av lys og andre funksjoner.
- Aktivering av døråpneren.
- Innstilling av ringetonemelodien.
- Slå ringetone på og av.
- Mottak av anrop.
- Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
- Innstilling av ringetone- og talevolum.

Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 26 V $\pm$ 2 V (via 2-tråds buss)

Omgivelsestemperatur: 0 °C til +50 °C

Tilkoblinger

- 2-trådsbuss: 2 x skruklemme
- Etasjeanropstrykknapp: 2 x skruklemme

Mål

- System 55: B 55 x H 127 x T 20 mm
- Flatebryter: B 70 x H 142 x T 20 mm

Merknader

- Montering uten dekkramme er mulig.
- Ved montering i forbindelse med System 55 Gira F100 kreves en dekkramme dobbel uten mellomstykke.
- Ved montering på apparatboks kreves en dekkramme
- Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).