


Innbyggingshøytaler



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	1258 00 6306481	1		4010337258001

Egenskaper

- Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
- Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Innbyggingshøytaler for montering i postkasseanlegg, talevinduer, dørsideinstallasjoner eller frontplater.
- Opptil 8 mekaniske ringeklokketrykknapper kan kobles til de eksisterende skruklemmene.
- Signaloverføring og forsyning til høytaleren via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Liten konstruksjon.
- Værbestandig høytaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Vekselspenningsforespørsel for ringeknapptilkoblingene for å unngå oksidering av knappkontaktene.
- Sikring av tilkoblingsklemmene mot feilkobling.
- Opptil 8 mekaniske ringetrykknapper kan kobles til.
- Fargekamera for dørstasjon kan kobles til.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Justerbart samtalevolum.
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.

Tekniske data

Tilkobling tilkoblingskabel:	2 x støpsellist
Beskyttelsesgrad:	IP44
Spenningsforsyning:	DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss:	2 x skruklemme
- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
- mek. ringeklokketrykknapp:	8 x skruklemme
- Felles gods for ringeklokketrykknappene:	1 x skruklemme
- Tilkoblingskabel:	2 x støpsellist
- Video:	1 x støpsellist

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C

Mål
- B x H x D: 101 x 67 x 27 mm

Merknader

- Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 140 lyddeltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 11 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 136 svarapparater påvegg).
 - Ved utvidelse med et fargekamera kreves styreenheten video.
 - Beskyttelsesgrad IP44 bare i kombinasjon med egnet front el. i montert tilstand.
-