


Dørstasjon 1-kanals TX_44



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	1260 66 6306451	1		4010337260660
 antrasitt	1260 67 6306437	1		4010337260677
 aluminiumsfarget (lakkert)	1260 65 6306423	1		4010337260653

Egenskaper

- Montasje i vanlige innfelte apparatbokser.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
- Modulær oppbygging og dermed enkel montasje og enkel å utvide med flere komponenter som anropsknapper, infomodul, fargekamera, Keyless In.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Anropsknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Binærinngang for tilkobling av en potensialfri trykknapp (lukker) som anropstrykknapp.
- Anropstrykknapp enkel

Tekniske data

Spenningsforsyning: via 2-trådsbuss

Tilkoblinger busstilkobling
- 2-trådsbuss: 2 x skruklemme

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Tilleggsforsyning: | 2 x skruklemme |
| - Binærringgang: | 2 x skruklemme |
| - Tilkoblingskabel: | 2 x støpsellist |
| - Video: | 1 x støpsellist |

Tilkoblinger taleinnsats

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Tilkoblingskabel: | 2 x støpsellist |
|---------------------|-----------------|

Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
-----------------------	-------------------

Beskyttelsesgrad:	IP44
-------------------	------

Monteringsdybde:	30 mm
------------------	-------

Mål

- | | |
|---------------|----------------|
| - Navneskilt: | B 62 x H 62 mm |
|---------------|----------------|