




## Dørstasjon 1-kanals TX\_44



| Spesifikasjon  | Bestillings nr.    | PE | PS | EAN           |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  renhvit            | 1260 66<br>6306451 | 1  |    | 4010337260660 |
|  antrasitt        | 1260 67<br>6306437 | 1  |    | 4010337260677 |
|  aluminiumsfarget | 1260 65<br>6306423 | 1  |    | 4010337260653 |

### Egenskaper

- Montasje i vanlige innfelte apparatbokser.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX\_44.
- Modulær oppbygging og dermed enkel montasje og enkel å utvide med flere komponenter som anropsknapper, infomodul, fargekamera, Keyless In.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Anropsknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Kvittringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Binærinngang for tilkobling av en potensialfri trykknapp (lukker) som anropstrykknapp.
- Anropstrykknapp enkel

### Tekniske data

Spenningsforsyning: via 2-trådsbuss

Tilkoblinger busstilkobling  
- 2-trådsbuss: 2 x skruklemme

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Tilleggsforsyning: | 2 x skruklemme  |
| - Binæringgang:      | 2 x skruklemme  |
| - Tilkoblingskabel:  | 2 x støpsellist |
| - Video:             | 1 x støpsellist |

#### Tilkoblinger taleinnsats

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Tilkoblingskabel: | 2 x støpsellist |
|---------------------|-----------------|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +70 °C |
|-----------------------|-------------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Beskyttelsesgrad: | IP44 |
|-------------------|------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Monteringsdybde: | 30 mm |
|------------------|-------|

#### Mål

|               |                |
|---------------|----------------|
| - Navneskilt: | B 62 x H 62 mm |
|---------------|----------------|