




Dørstasjon 3-kanals TX_44



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	1261 66	1		4010337261667
 antrasitt	1261 67	1		4010337261674
 aluminiumsfarget	1261 65 6306424	1		4010337261650

Egenskaper

- Montasje i vanlige innfelte apparatbokser.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
- Modulær oppbygging og dermed enkel montasje og enkel å utvide med flere komponenter som anropsknapper, infomodul, fargekamera, Keyless In.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Anropsknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Binærinngang for tilkobling av en potensialfri trykknapp (lukker) som anropstrykknapp.
- Anropstrykknapp 3-dobbel

Tekniske data

Spenningsforsyning: via 2-trådsbuss

Tilkoblinger busstilkobling
- 2-trådsbuss: 2 x skruklemme

- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
- Binæringgang:	2 x skruklemme
- Tilkoblingskabel:	2 x støpsellist
- Video:	1 x støpsellist

Tilkoblinger taleinnsats

- Tilkoblingskabel:	2 x støpsellist
---------------------	-----------------

Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
-----------------------	-------------------

Beskyttelsesgrad:	IP44
-------------------	------

Monteringsdybde:	30 mm
------------------	-------

Mål

- Navneskilt:	B 62 x H 18 mm
---------------	----------------

Merknader

- Hvis det bare er behov for to anropstrykknapper, bør anropsknappdeksel for anropstrykknapp 3-dobbel brukes.
-