




Fargekamera for dørstasjon TX_44



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	1265 66 6306453	1		4010337265665
 antrasitt	1265 67 6306439	1		4010337265672
 aluminiumsfarget	1265 65 6306425	1		4010337265658

Egenskaper

- Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
- Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Utvidelse av dørstasjonene med et fargekamera med automatisk omkobling dag el. natt.
- I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
- Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel i inngangspartiet.
- Automatisk motlyskompensasjon.
- Automatisk hvittbalansering.
- Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
- Integret temperaturavhengig kameraoppvarming.
- Vannrett deksel.
- Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hærverk.

Tekniske data

Tilkobling tilkoblingskabel:	2 x støpsellist
Beskyttelsesgrad:	IP44
Spenningsforsyning	
- Opptil 2 kameraer:	via tilkoblingskabel
- fra 3. kamera:	via spenningsforsyning for porttelefon

Tilkoblinger	
- Tilkoblingskabel:	2 x støpsellist
- Video:	1 x støpsellist
Bilderegistreringselement:	CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Åpningsvinkel vidvinkelobjektiv:	150°
Synlig registreringsområde for kameraet:	100°
Område som kan registreres (svingt 20°):	140°
Fargesystem:	PAL
Bildeelementer:	500 (H) x 582 (V)
Horisontal oppløsning:	380 linjer
Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift:	1 lx
Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning:	0,1 lx
Elektronisk blender, lukkertid:	opptil 1/100000 s
IR-filer:	integreert
Anbefalt monteringshøyde for kamera:	1,50 m
Monteringsdybde:	39 mm
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +50 °C

Merknader

- Fargekameraet må ikke plasseres like under et lys.
 - Egnert for bruk i Gira energisøyle.
 - ikkeegnet for bruk i Gira energisøyle med lys.
-