




## Dørstasjon påvegg 6-kanals



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	1268 66	1		4010337003892
 antrasitt	1268 67	1		4010337003908
 aluminiumsfarget	1268 65 6306428	1		4010337003885

### Egenskaper

- Komplette formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- I samme design som bryterprogrammet Gira TX\_44.
- Vridningssikker påvegghus takket være aluminiumprofil.
- Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
- Tyveribeskyttelse ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Lav byggehøyde på bare 19 mm.

### Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger  
- 2-trådsbuss: 2 x skruklemme

- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
Beskyttelsesgrad:	IP44
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Mål	
- Navneskilt:	B 62 x H 18 mm
- :	B 110 x H 253 x D 19 mm

---

## **Merknader**

- Anropknapper som ikke er i bruk, kan tildekkes med anropknappdeksel for anropstrykknapp 3-dobbel.

---