© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Dørstasjon Video påvegg 1-kanals

Spesifikasjon		Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	renhvit	1269 66	1		4010337269663
	antrasitt (lakkert)	1269 67 6306443	1		4010337269670
	aluminiumsfarget (lakkert)	1269 65 6306429	1		4010337269656

Egenskaper

- Komplett formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
- Vridningssikker påvegghus takket være aluminiumprofil.
- Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
- Tyveribeskyttelse ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Dørstasjon med fargekamera, dørhøyttaler og anropstrykknapp.
- Automatisk omkobling dag el. natt: Kameraet vil ved et definert nivå på omgivelseslyset koble om fra dagmodus (fargevisning) til nattmodus (svart/hvitt-visning) og omvendt. På grunn av den store lysfølsomheten i nattmodus oppnås gode visninger selv ved dårlige lysforhold.
- I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
- Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel.
- Automatisk motlyskompensasjon.
- Automatisk hvittbalansering.
- Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
- Integrert kameraoppvarming med temperaturregistrering.
- Vanntett deksel.
- Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hærverk.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Tekniske data

Spenningsforsyning:	DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss:	2 x skruklemme
- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
Beskyttelsesgrad:	IP44
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Bilderegistreringselement:	CCD-sensor 0,85 cm (1/3″)
Vidvinkelobjektiv:	150°
Synlig registreringsområde:	100°
Område som kan registreres (svingt 20°):	140°
Fargesystem:	PAL
Bildeelementer:	500 (H) x 582 (V)
Horisontal oppløsning:	380 linjer
Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift:	1 lx
Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning:	0,1 lx
Elektronisk blender, lukkertid:	opptil 1/100000 s
IR-filter:	integrert
Anbefalt monteringshøyde for kamera:	1,50 m
Mål	
- Uten kamera:	B 110 x H 253 x D 19 mm
- Med kamera:	B 110 x H 253 x D 40 mm
- Navneskilt:	B 62 x H 62 mm

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.