




Dørstasjon Video påvegg 3-kanals



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	1270 66	1		4010337270669
 antrasitt	1270 67	1		4010337270676
 aluminiumsfarget	1270 65	1		4010337270652

Egenskaper

- Komplette formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- I samme design som bryterprogrammet Gira TX_44.
- Vridningssikker påvegg takket være aluminiumprofil.
- Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og ripefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
- Tyveribeskyttelse ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Vanntett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropsknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.
- Automatisk omkobling dag el. natt: Kameraet vil ved et definert nivå på omgivelseslyset koble om fra dagmodus (fargevisning) til nattmodus (svart/hvitt-visning) og omvendt. På grunn av den store lysfølsomheten i nattmodus oppnås gode visninger selv ved dårlige lysforhold.
- I nattmodus sørger lysdioder for en jevn ansiktsfeltbelysning i nærfeltet.
- Kameraet kan svinges manuelt 20° horisontalt og vertikalt. I kombinasjon med vidvinkelobjektivet oppnås dermed en svært stor synsvinkel.
- Automatisk motlyskompensasjon.
- Automatisk hvittbalansering.
- Automatisk forsterkningsregulering (AGC).
- Integrert kameraoppvarming med temperaturregistrering.
- Vanntett deksel.
- Kameradeksel i slagfast plast, enkelt å skifte ut ved skader, for eksempel på grunn av hærverk.

Tekniske data

Spenningsforsyning: DC 26 V \pm 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger

- 2-trådsbuss: 2 x skruklemme
- Tilleggsforsyning: 2 x skruklemme

Beskyttelsesgrad: IP44

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C

Bilderegistreringselement: CCD-sensor 0,85 cm (1/3")

Vidvinkelobjektiv: 150°

Synlig registreringsområde: 100°

Område som kan registreres (svingt 20°): 140°

Fargesystem: PAL

Bildeelementer: 500 (H) x 582 (V)

Horisontal oppløsning: 380 linjer

Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift: 1 lx

Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning: 0,1 lx

Elektronisk blender, lukkertid: opptil 1/100000 s

IR-filter: integrert

Anbefalt monteringshøyde for kamera: 1,50 m

Mål

- Uten kamera: B 110 x H 253 x D 19 mm
- Med kamera: B 110 x H 253 x D 40 mm
- Navneskilt: B 62 x H 18 mm

Merknader

- Anropsknapper som ikke er i bruk, kan tildekkes med anropsknappdeksel for anropstrykknapp 3-dobbel.
