© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

PTS-koblingsaktuator



Spesifikasjon		Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	Tavlemontert	1289 00 6306408	1		4010337289005

Egenskaper

- Koblingsaktuator for kobling av lys, aktivering av døråpner for sidedører eller andre funksjoner via Gira porttelefonbuss.
- Aktivering av en potensialfri koblingskontakt 230 V / 10 A via 2-tråds buss.
- Koblingsaktuatoren kan aktiveres via:knappene “Dør” og “Lys” på svarapparatet,anropsknappen på dørstasjonen,anropsknappen på svarapparatet.
- Koblingsaktuatoren har fem forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min, impuls og døråpner.
- Impulsfunksjon for aktivering av eksisterende trappeoppgangsautomater.
- Binærinngang for kobling av funksjoner via en tilkoblet mekanisk trykknapp.
- Koblingstiden kan stilles inn trinnløst fra 1 til 10 sek el. 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	via 2-trådsbuss
Potensialfri relékontakt - alternativt:	2 A ved DC 30 V
Antall anropstrykknapper som kan programmeres:	maks. 16
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Merknader

- Koblingsaktuatoren er beregnet for montering i underfordelingen. Hvis dette ikke er mulig, brukes en vanlig påveggfordeler.
- Med denne komponenten er det mulig å opprette porttelefonanlegg med mer enn 30 deltakere.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Mål

Delingsenheter (DE):	2

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.