



Profil 55 for loddrett og vannrett montering 3-dobbel



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  aluminium renhvit glans (lakkert) | 1363 27 | 1 | | 4010337363279 |
|  aluminium | 1363 26 | 1 | | 4010337363262 |

Egenskaper

- Med lednings- og kanalinnføring på baksiden og på siden.
- Både innfelt og påvegg plassering av ledningsinnføringer er mulig.
- Enkel montering: Innsatsene hektes på plass.

Merknader

- I forbindelse med disse husene er vippebrytere, trykknapper og stikkontakter med klapplokk ved System 55 montert på veggen generelt vannsprutbeskyttet (IP21).
- Nøkkelpbryter og 3-trinnsbryter kan ikke integreres i disse husene.