



Tastsensor 2 enkel 24 V potensialfri med tekstfelt



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  klar / renhvit glans | 2001 100 | 1 | | 4010337047988 |
|  rustfritt stål | 2001 600 | 1 | | 4010337020356 |

Egenskaper

Tastsensor 2 for tilkobling til 24 V-styresystemer

- Vippe med to røde LED-er for statusindikering.
- Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse.
- Bakgrunnsbelysning.
- Tilkobling av 2 trykknapper, 2 LED-er og bakgrunnsbelysning via klemmeblokk på baksiden.

Tekniske data

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Nominell spenning per trykknapp: | AC/DC 24 V SELV |
| Belastning per trykknapp: | maks. 20 mA |
| Nominell spenning per LED: | DC 24 V SELV |
| Mulig belastning per LED: | 1 mA |
| Tilkobling: | 2 x klemmeblokk 9-polet |
| Tilkoblingstverrsnitt: | 0,4 til 0,8 mm entrådet |
| Monteringsdybde: | 25 mm |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |

Merknader

- Bare egnet for SELV-strømkretser.
 - Kan også kobles til med belysningsmulighet.
 - Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
-

Leveringsomfang

- Blanko tekstschilder er vedlagt.
-