© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Tastsensor 2 3-dobbel 24 V potensialfri med tekstfelt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 klar / renhvit glans	2003 100	1		4010337047971
 rustfritt stål	2003 600	1		4010337020363

Egenskaper

Tastsensor 2 for tilkobling til 24 V-styresystemer

- Tre vipper med to røde LED-er for statusindikering i hver.
- Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse.
- Bakgrunnsbelysning.
- Tilkobling av seks trykknapper, seks LED-er og bakgrunnsbelysning via klemmeblokk på baksiden.

Tekniske data

Nominell spenning per trykknapp:	AC/DC 24 V SELV
Belastning per trykknapp:	maks. 20 mA
Nominell spenning per LED:	DC 24 V SELV
Mulig belastning per LED:	1 mA
Tilkobling:	2 x klemmeblokk 9-polet
Tilkoblingstverrsnitt:	0,4 til 0,8 mm entrådet
Monteringsdybde:	25 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Merknader

- Bare egnet for SELV-strømkretser.
- Kan også kobles til med belysningsmulighet.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Leveringsomfang

- Blanko tekstskilter er vedlagt.
