






Romklimasensor Standard for KNX System 70



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|-----|----|---------------|
|  renhvit glans | 2004 70 | 1/5 | | 4010337130338 |
|  renhvit silkematt (lakkert) | 2004 72 | 1/5 | | 4010337130345 |
|  antrasitt (lakkert) | 2004 73 | 1/5 | | 4010337130352 |
|  svart matt (lakkert) | 2004 74 | 1/5 | | 4010337130369 |
|  grå matt (lakkert) | 2004 76 | 1/5 | | 4010337130376 |

Egenskaper

- Romklimasensor med integrert busskobler.
- Romtemperatur-underenhet for en varmeaktuator med regulator.
- Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenkning, eco), vindustatus, betjeningsperre, boost-funksjon, oppvarmings-/kjølemodus
- Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus.
- Integrert temperaturføler.

Betjeningsfunksjoner

- Forskyvning av nominell verdi.
- Driftsmodusveksel.
- Betjeningsperre enten manuell, automatisk etter tid eller via objekt etter valg.
- Inn-/utkoblingsfunksjon.
- Boost-funksjon.
- Heartbeat-funksjon: Kontroll av om applikasjonen fungerer feilfritt.

Regulatorunderenhet

- Styring av varmeaktuatorer for KNX med integrert regulator.
- Endring av driftsmodus for romtermostat.
- Tilpasning av nominell temperatur for romtermostat.

Tekniske data

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| KNX medium: | TP256 |
| Strømforbruk KNX: | 8 til 14 mA |
| Tilkobling KNX: | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Beskyttelsesklasse: | III |
| Monteringsdybde: | 19 mm |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Relativ luftfuktighet: | 5 til 95 % (ingen kondens) |

Merknader

- KNX Data Secure-kompatibel.
- Kan oppdateres.
- Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveringsomfang

- KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert i leveringsomfanget.
-