

Romklimasensor Komfort for KNX System 70



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	2005 70	1/5		4010337130543
 renhvit silkematt (lakkert)	2005 72	1/5		4010337130550
 antrasitt (lakkert)	2005 73	1/5		4010337130567
 svart matt (lakkert)	2005 74	1/5		4010337130574
 grå matt (lakkert)	2005 76	1/5		4010337130581

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Strømforbruk KNX:	8 til 14 mA
Tilkobling KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Antall innganger:	4
Utgangsspenning:	DC 5 V SELV
Utgangsstrøm:	maks. 3,2 mA
LED-strøm:	2,2 mA per utgang
Lengde ledningssett:	25 cm, kan forlenges til maks. 30 m
Beskyttelsesklasse:	III

Monteringsdybde:	19 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet:	5 til 95 % (ingen kondens)
