

Romklimasensor VVS Standard for KNX System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	2006 01	1/5		4010337130598
 renhvit glans	2006 03	1/5		4010337130604
 renhvit silkematt	2006 27	1/5		4010337130611
 antrasitt	2006 28	1/5		4010337130628
 aluminiumsfarget	2006 26	1/5		4010337130635
 svart matt	2006 005	1/5		4010337130642
 grå matt	2006 015	1/5		4010337130680
 rustfritt stål (lakkert)	2006 600	1/5		4010337130697

Egenskaper

- HKL romklimasensor med integrert busskobler.
- Segmentbasert display: Visning av driftsmodus (komfort, senketemperatur, nattsenking, eco), vindustatus, betjeningssperre, viftetrinn, oppvarmings-/kjølemodus.
- Displaylysstyrken kan konfigureres, inkl. dag-/nattmodus.
- Integrert temperaturføler.

Betjeningsfunksjoner

- Forskyvning av nominell verdi.
- Driftsmodusveksel.
- Betjeningssperre enten manuell, automatisk etter tid eller via objekt etter valg.
- Inn-/utkoblingsfunksjon.

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Strømforbruk KNX:	8 til 14 mA
Tilkobling KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Beskyttelsesklasse:	III
Monteringsdybde:	19 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Relativ luftfuktighet:	5 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

- KNX Data Secure-kompatibel.
- Kan oppdateres.
- Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
-