© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

DALI dreiedimmeinnsats innfellt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2026 00	1		4010337129592

Egenskaper

- Innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt.
- Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.
- Dreiebetjeningssted (Input Device) for overordnede DALI-2 styringer.

Produktegenskaper uten programmering

- DALI-2 Application Controller uten buss-spenningsforsyning trenger en ekstern DALI spenningsforsyning iht. IEC 62386-101.
- Multimaster-evne.
- LED for apparatlokalisering.
- Lagring av grunnleggende lysstyrke og innkoblingslysstyrke.
- Lagring av fargetemperatur-grenseverdier.

Produktegenskaper gjennom programmering via DALI-2 styrekommandoer

- Egnet som dreiebetjeningssted (Input Device) for tilkobling til sentrale DALI-2 styringer.
- Støtter fire DALI-2 instanser for tilpassing til sentral styring.
- Kan brukes til styring av en DALI-2 gruppe.
- Syklisk sending av styrekommandoer kan aktiveres på DALI driftsenheter. Apparatfunksjon er konfigurasjonsavhengig

Tekniske data

Nominell spenning DALI:	DC 16 V (vanl.)
Strømforbruk:	maks. 4 mA
Fargetemperaturinnstilling:	2000 til 10000 K
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.