


DALI dreiedimmeinnsats innfelt med integrert strømforsyning



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2027 00	1		4010337129608

Egenskaper

- Innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt.
- Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.
- Dreiebetjeningssted (Input Device) for overordnede DALI-2 styringer.

Produktegenskaper uten programmering

- DALI dreiedimmeinnsats innfelt med integrert netttadapter for opptil 26 DALI deltakere.
- Parallellkobling av opptil 4 DALI dreiedimmeinnsatser innfelt med integrert netttadapter, med mulighet for å forsyne opptil 104 DALI deltakere.
- Multimaster-evne.
- LED for apparatlokalisering.
- DALI adapter kortslutningssikker.
- Lagring av grunnleggende lysstyrke og innkoblingslysstyrke.
- Lagring av fargetemperatur-grenseverdier.

Produktegenskaper gjennom programmering via DALI-2 styrekommandoer

- Egnet som dreiebetjeningssted (Input Device) for tilkobling til sentrale DALI-2 styringer.
- Støtter fire DALI-2 instanser for tilpassing til sentral styring.
- Kan brukes til styring av en DALI-2 gruppe.
- Syklisk sending av styrekommandoer kan aktiveres på DALI driftsenheter. Apparatfunksjon er konfigurasjonsavhengig

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Inngangseffekt:	maks. 2 W
Nominell spenning DALI:	DC 16 V (vanl.)
Garantert buss-strøm:	52 mA
Tillatte buss-strøm:	maks. 250 mA
Kortslutningsstrøm:	maks. 61 mA

Antall DALI deltakere:	maks. 26
Antall DALI dreidimmeinnsatser innfelt med integrert nettadapter som kan parallellkobles:	maks. 4
Fargetemperaturinnstilling:	2000 til 10000 K
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
