


IR-gateway VVS for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2029 00	1		4010337132714

Egenskaper

- KNX-gateway for integrasjon av klimatiseringsapparater i et KNX-system.
- Konfigurasjon via ETS.
- KNX Data Secure-sertifisert.
- Romtemperaturmåling: Måling av romtemperatur via interne sensorer.
- Romfuktighetsmåling: Måling av romluftfuktighet via intern sensor.
- Scenefunksjon: Lagring av opptil 10 scener.
- 2 binæringanger, f.eks. for tilkobling av vinduskontakter.
- Spenningsforsyning via KNX-buss, dermed ikke behov for ekstra strømforsyning.
- LED-indikator for programmeringsstatus.
- 1 USB-hylse type C.
- Kompatibel med alle vanlige klima-splitt-produkter fra diverse produsenter.
- Bidireksjonalt IR-grensesnitt.
- IR-kodedatabase med oppdateringsmulighet.

Tekniske data

KNX-driftsspenning:	DC 29 V
Strømforbruk KNX:	17 mA
Tilkobling KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +60 °C
Relativ luftfuktighet:	5 til 95 % (ingen kondens)
Monteringsmetode:	Veggmontering

Merknader

- Kun innendørs installasjon. Unngå direkte sollys, kontakt med vann, høy luftfuktighet og støv.
