


Tastsensor 3 Komfort 4-dobbel for KNX Flatebryter



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	2034 112	-	-	4010337081845

Egenskaper

- Montering på busstilkobling 3.
- Skrukobling mot demonteringsbeskyttelse.
- To flerfargede status-LED-er per betjeningspanel.
- Integret temperatursensor for måling og videresending av lokal romtemperatur.
- Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
- Vippefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte og sceneforlengelse.
- Knappfunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse og forlengelse for termostat.
- Regulatorunderenhet: Driftsmodusomkobling med normal og med høy prioritet, definert valg av driftsmodus, skifte mellom ulike driftsmoduser, skifte av tilstedeværelsestilstand, forskyvning av nominell verdi.
- Sperreobjekt for sperring av enkelte knappe- eller vippefunksjoner.
- Viser en alarmmelding ved at samtlige LED-er blinker.
- Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan konfigureres samlet eller separat. En overlagret funksjon kan aktiveres via bussen. Dermed kan farge og visningsformasjon for de enkelte status-LED-ene endres avhengig av prioritet.
- Hvit drifts-LED.
- Drifts-LED PÅ, AV, automatisk utkobling eller kan kobles ut via objekt.
- Kommunikasjonsobjekt for lysstyrkeregulering for status-LED og drifts-LED (f.eks. for reduksjon av lysstyrken på soverom om natten).

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Beskyttelsesklasse:	III

Merknader

- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.

Leveringsomfang

- Blanko tekstsilter er vedlagt.
