


IP-ruter for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	2167 00 4504098	1		4010337084440

Egenskaper

- Tilkobling av KNX linjer ved hjelp av datanettverk, ved bruk av internett-protokollen (IP).
- Tilkobling til et KNX system sammen med Gira HomeServer el. Gira FacilityServer.
- Filtrering og videresending av telegrammer
- Brukes som linje- eller områdekobler.
- Brukes som KNX tidsgiver.
- Lagring av KNX telegrammer på microSD-kort.
- KNX Data Secure og KNX IP Secure for sikker og manipulasjonsbeskyttet kommunikasjon i KNX.
- Opptil fire tunneling-forbindelser mulig samtidig.
- Pålitelig kommunikasjon for automatisk korrektur av telegramtap i WLAN (Reliable Communication).

Tekniske data

KNX medium:	KNXnet/IP o. TP1-256
Nominell spenning:	DC 24 til 30 V
IP-kommunikasjon:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Støttede protokoller:	ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
microSD-kort:	opptil 32 GB
Tilkoblinger	
- IP:	Kontakt RJ45
- KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +45 °C

Merknader

- Forsyning via ekstern DC 24 V eller via ustrupet utgang for Gira spenningsforsyninger for KNX.
 - Til fastvareoppdateringer brukes Gira prosjektassistent (GPA). GPA kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
-

Leveringsomfang

- microSD-kortikkeinkludert.
-

Mål

Delingsenheter (DE): 2
