© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Termisk aktuator 230 V~



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2169 00	1		4010337016724

Egenskaper

- Termisk aktuator for aktivering av oppvarmingsventiler for en enkeltromregulering.
- Kompatibel med ventiladaptersystemet og med forgjengermodellens tilkoblingsledning.
- Tilstandsindikator åpnet eller lukket.
- First-Open-funksjon for enkel montering og igangkjøring.
- Lukket strømløs.

Tekniske data

Driftsspenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Driftseffekt:	ca. 1 W
Ventilløftehøyde:	4 mm
Omgivelsestemperatur:	0 °C til 60 °C
Aktiveringskraft:	100 N
Beskyttelsesgrad:	IP54
Tilkoblingsledning	
- Tverrsnitt:	2 x 0,75 mm²
- Lengde:	1 m
Mål	
- B x H x D:	58 x 58 x 45 mm

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Leveringsomfang

- Ventiladapter VA 80 for følgende hjørneventiler er inkludert. Heimeier, MNG (fra 1998), Oventrop M30x1,5 (fra 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (fra 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (fra 1999), IVAR, Strawa (ny holder fra 2003), Taco (for Alpha-drivenhet fra 2005), Emmeti, Caleffi-fordelere serie 670, Bianchi 4-veisventil, Nereus hjørneventil DN 10.
