



## Bevegelsesdetektor Cube 240 for KNX



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  renhvit glans | 2194 02         | 1  |    | 4010337056386 |
|  antrasitt   | 2194 10         | 1  |    | 4010337056379 |

### Egenskaper

- PIR bevegelsesdetektor består av tre passive infrarøde (PIR) sensorer med integrert lysstyrkesensor, integrert IR-mottaker og integrert rød lysdiode (LED) for visning av en registrert bevegelse i testdrift.
- To lysutganger som er uavhengige av hverandre.
- Lysutgang: Kobling, dimmeverdiger eller lyssceneunderenhet kan parametriseres. Driftsmodus helautomatisk (automatisk på el. av) eller halvautomatisk (manuelt på, automatisk av). Etterløpstiden kan stilles inn, eller dynamisk etterløpstid kan aktiveres. Dag/natt-omkobling. Sperreobjekt.
- Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet.
- Sensorfølsomheten kan parametriseres.
- Send lysstyrkeverdier syklisk eller ved endring.
- Lysstyrkeuavhengig utgang for tilstedeværelse. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden.
- Lysstyrkeuavhengig utgang for fravær. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. I dette tilfellet starter etterløpstiden så snart noen kommer inn i registreringsområdet. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden.
- Manuell aktivering med IR-fjernkontroll

### Tekniske data

|  |                   |
|--|-------------------|
| KNX medium:                            | TP256             |
| Registreringsvinkel:                   | 240°              |
| Monteringshøyde 2,50 m                 |                   |
| - Registreringsområde fremover, maks.: | ca. 16 m          |
| - Rekkevidde på hver side, maks.:      | ca. 16 m          |
| Lysstyrkeverdi:                        | 2 til 1000 lx     |
| Beskyttelsesgrad:                      | IP54              |
| Omgivelsestemperatur:                  | -25 °C til +55 °C |

## Mål

- B x H x D:

87 x 87 x 85 mm

---

## Merknader

- Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs.
  - Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll KNX.
- 

## Leveringsomfang

- Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.
-