© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Tilstedeværelsesdetektor Mini Standard for KNX**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  | 2220 00<br>4500708 | 1 | | 4010337014683 |

Tilstedeværelsesdetektor for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesdetektor), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: detektor) innen- eller utendørs. Med sin diskrete design, den svært flate konstruksjonen og det fleksible monteringskonseptet er tilstedeværelsesdetektor Mini svært godt egnet for objekter med høye arkitektoniske krav.

**Egenskaper**

- Ekstremt flat innbygging.
- Klemmemontering på senkede tak.
- Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør.
- Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør).
- Beskyttelsesgrad IP44 gir mulighet for montering utendørs el. i våtrom.
- Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
- Alle betjeningselementer (f.eks. programmeringknappen) er lett tilgjengelige fra fremsiden når designringen er tatt av. Dermed kreves ingen demontering ved senere justering eller programmering via ETS.
- Enhet for takmontering med integrert KNX busstilkobling.
- PIR-sensorer: tre sensorer, integrert lysstyrkesensor.
- Følsomheten til bevegelsesregistreringen kan stilles inn manuelt via innstilleren.
- Følsomheten kan konfigureres via ETS.
- Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren.
- Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
- En funksjonsblokk kan konfigureres.
- Innstillbar driftsmåte: takovervåking, tilstedeværelsesdetektor, detektor.
- enkeltapparat, master, slave kan stilles inn.
- Driftsmåte ved enkeltapparat/master: Automatisk, halvautomatisk (manuelt PÅ / automatisk AV el. automatisk PÅ / manuelt AV).
- To utganger (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesdetektor).
- Utgang (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesdetektor): kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, lyssceneunderenhet, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus.
- Skumringstrinn kan stilles inn via eksternt kommunikasjonsobjekt eller via innlæring.
- Ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt.
- Adaptiv utkoblingsforsinkelse (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse).
- Korttids-tilstedeværelsesfunksjon.
- Tilbakemelding for skumringstrinn.
- Sperrefunksjon.
- Manuell aktivering via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt).
- Utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesdetektor) via innlæring.
- Måling av tid etter siste bevegelse.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| KNX medium: | TP256 |
| Monteringshøyde: | 2,20 m til 5 m |
| Registreringsvinkel: | 360° |
| Monteringshøyde 3 m<br>- Registreringsområde: | <br>Ø ca. 12 m |
| Lysstyrkesensor<br>- Måleområde:<br>- Registreringsområde: | <br>10 til 2000 lx<br>5 m Ø |
| Byggehøyde på tak<br>- Designring:<br>- inkl. linse: | <br>1,25 mm<br>4,8 mm |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +55 °C |
| Relativ luftfuktighet: | 10 til 100 % (ingen kondens) |
| Beskyttelsesgrad: | IP44 |
| Beskyttelsesklasse: | III |
| Tilkobling KNX: | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Monteringsdybde: | 34 mm |

---

**Merknader**

- Tilstedeværelsesdetektoren Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
- Erstatningsartikkel: 2221530
- Kun så lenge lageret rekker.

---

**Leveringsomfang**

- Designring liten følger med ved levering.
- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

---