

Innfelt radio RDS med én høyttaler Betjeningspåsats i svart glass-finish



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
renhvit glans	2280 112	1		4010337068068

Egenskaper

- FM-radio med RDS-visning for innfelt montering.
- Den innfelte radioen RDS består av en radioinnsats med betjeningspåsats og en høyttalerinnsats med deksel.
- Radioinnsatsen er plassert kompakt i en innfelt innsats og kan dermed installeres i én apparatboks.
- Høyttaleren kan installeres sammen med radioinnsatsen eller i en egen apparatboks. To høyttalere kan kobles til radioinnsatsen.
- Radioen registrerer tilkoblede høyttalere automatisk og veksler mellom stereo- og monoinnstilling.
- Displayet til betjeningspåsatsen viser sendernavnet, sendefrekvensen og klokkeslettet ved RDS-signal.
- Radioen betjenes med de kapasitive knappene på betjeningspåsatsen. Det er bare nødvendig å berøre symbolene lett ved betjening.
- Den innfelte radioen RDS har to minneplasser, der én sender kan lagres på hver plass og hentes frem med et trykk på knappene.
- Via underenhetinngangen kan radioen for eksempel slås på med en lysbryter eller en bevegelsesmelder sammen med rombelysningen.
- Via radioens stereo AUX-inngang kan eksterne lydkilder, f. eks. MP3-spillere, brukes via radioen. For tilkobling av en ekstern lydkilde kreves en RCA-audio-innsats. Denne kobles til radioinnsatsens AUX-klemmer.
- Innsatsen for dockingstasjonen kobles direkte til stereo-AUX-inngangen for musikkavspilling.
- I sovemodus slås radioen automatisk av igjen 30 minutter etter innkobling.

Tekniske data

Frekvensområde:	87,50 til 107,90 MHz
Nominell spenning:	AC 230 V
Tilkobling:	Skruklemmer
Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt	
- Nettilkobling:	2,5 mm ²
- Høyttaler-/AUX-tilkobling:	1,5 mm ²
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C

Merknader

- Det kan oppstå forstyrrelser på mottaket hvis ytterligere elektronisk utstyr er montert under et felles deksel.
