© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



**Høyttaler innfelt radio IP**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kremhvit glans | 2282 01 | 1 | | 4010337076230 |
| renhvit glans | 2282 03<br>6306546 | 1 | | 4010337076247 |
| renhvit silkematt | 2282 27 | 1 | | 4010337076254 |
| antrasitt | 2282 28 | 1 | | 4010337076261 |
| aluminiumsfarget (lakkert) | 2282 26 | 1 | | 4010337076162 |
| svart matt (lakkert) | 2282 005 | 1 | | 4010337037286 |
| grå matt (lakkert) | 2282 015 | 1 | | 4010337083931 |
| rustfritt stål | 2282 600 | 1 | | 4010337032861 |
| svart glass-finish | 2282 05 | 1 | | 4010337889182 |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



**Egenskaper**

- Høyttaler for tilkobling til Gira innfelt radio.

---

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Monteringsdybde: | 32 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt<br>- Høyttaler-/AUX-tilkobling: | 1,5 mm² |
| Impedans: | 8 Ω |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +50 °C |

---