




## Innfelt radio RDS System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	2284 01	1		4010337889199
 renhvit glans	2284 03	1		4010337889212
 aluminiumsfarget	2284 26	1		4010337889236
 svart glass-finish	2284 05	1		4010337889229

### Egenskaper

- FM-radio med RDS-visning for innfelt montering.
- Radioinnsatsen er plassert kompakt i en innfelt innsats og kan dermed installeres i én apparatboks.
- Høytaleren kan installeres sammen med radioinnsatsen eller i en egen apparatboks. To høyttalere kan kobles til radioinnsatsen.
- Radioen registrerer tilkoblede høyttalere automatisk og veksler mellom stereo- og monoinnstilling.
- Displayet til betjeningspåsatsen viser sendernavnet, sendefrekvensen og klokkeslettet ved RDS-signal.
- Radioen betjenes med de kapasitive knappene på betjeningspåsatsen. Det er bare nødvendig å berøre symbolene lett ved betjening.
- Den innfelte radioen RDS har to minneplasser, der én sender kan lagres på hver plass og hentes frem med et trykk på knappene.
- Via underenhetinngangen kan radioen for eksempel slås på med en lysbryter eller en bevegelsesmelder sammen med rombelysningen.
- Via radioens stereo AUX-inngang kan eksterne lydkilder, f. eks. MP3-spillere, brukes via radioen. For tilkobling av en ekstern lydkilde kreves en RCA-audio-innsats. Denne kobles til radioinnsatsens AUX-klemmer.
- Innsatsen for dockingstasjonen kobles direkte til stereo-AUX-inngangen for musikkavspilling.
- I sovemodus slås radioen automatisk av igjen 30 minutter etter innkobling.

### Tekniske data

Frekvensområde:	87,50 til 107,90 MHz
Nominell spenning:	AC 230 V
Tilkobling:	Skruklemmer

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt	
- Nettilkobling:	2,5 mm <sup>2</sup>
- Høytaler-/AUX-tilkobling:	1,5 mm <sup>2</sup>
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C

---

## Merknader

- Det kan oppstå forstyrrelser på mottaket hvis ytterligere elektronisk utstyr er montert under et felles deksel.
-