© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Røykvarsler Dual Q inkl. sokkel 230 V



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2337 02	1/12		4010337033080

Strengere kvalitetskriterier og teknisk videreutvikling innen røykvarslere vises av Q-kontrollmerket. Den nye merkingen Q-Label er et uavhengig og produsentnøytralt kvalitetssymbol for røykvarslere som er testet spesielt for bruk i lang tid. Den nyeste generasjonen røykvarslere fra Gira oppfyller kriteriene til det nye kvalitetssymbolet Q-Label. Røykvarslerne fungerer etter fotoelektrisk prinsipp om spredt lys uten radioaktive preparater. Røykvarslerne registrerer røykutvikling tidlig og varsler før røykkonsentrasjonen kan bli farlig for mennesker. Alarmeringen skjer i form av en høy, pulserende alarmlyd og en blinkende LED.

Egenskaper

- Skal kun brukes i private boenheter eller boliglignende omgivelser i henhold til DIN 14676.

Q-Label

- Testet for lang levetid og reduksjon av falske alarmer.
- Økt stabilitet, f.eks. mot ytre påvirkning.
- Fast innebygd batteri med levetid på opptil 10 år.
- KonstruksjonAiht. DIN EN 14604.
- KRIWAN-typegodkjenning.
- Røykvarsler Dual Q med nettspenning (230 V) for private boarealer. Monteringsplaten bortfaller for denne artikkelen.
- Sokkelen med integrert nettdel tjener til spenningsforsyning til røykvarsler Dual Q med nettspenning (230 V).
- Forsynings- el. nettverksledningen kobles til i sokkelen. Når røykvarsleren settes på, opprettes kontakten automatisk.
- Batteriet som befinner seg i røykvarsleren Dual Q, overtar automatisk spenningsforsyningen dersom nettspenningen svikter.
- Forbindelsesmulighet for opp til 40 røykvarslere via en separat ledning.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +55 °C
Innbyggingshøyde:	maks. 6 m
Beskyttelsesgrad:	IP30
Bruksområde:	DIN 14676
Standarder:	DIN 14604

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Konstruksjon:	A
Spenningsforsyning:	AC 230 V, 50 Hz via sokkel
Batteri	
- Bruk:	Kun backup
- Type:	U9VL-J-P
- UN-nr.:	3091
Batterilevetid:	min. 10 år
Lydsignal	
- Alarm:	minst 85 dB (A)
- Funksjonstest:	ca. 75 dB (A)
Visuelt signal	
- Sokkel:	Grønn LED (230 V)
- Lysring:	Rød LED viser status og feil
Vekt:	ca. 350 g
Mål	
- Hus:	Ø 125,0 H 77,0 mm