




Innsats USB-spenningsforsyning dobbel Type A / type C



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 hvit	2349 00	1/5		4010337104681
 svart	2369 00 6600037	1/5		4010337075905

Egenskaper

- Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C.
- Egnet som lader, f.eks. for mobiltelefoner og lignende enheter.

Tekniske data

Ladestrøm:	maks. 3 A
Nominell spenning	
- primær:	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
- sekundær:	5 V (± 5%)
Beredskapsmodus:	≤ 0,15 W
Monteringsdybde:	32 mm
Omgivelsestemperatur:	+10 °C til +40 °C
Virkningsgrad:	≥ 75 %
Normkonform:	DIN EN 60950-1/A2

Leveringsomfang

- USB-kabel ikke inkludert.
