


Kompensasjonsmodul LED



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2375 00 3000113	1/5		4010337031369

Egenskaper

- Gjør det mulig å bruke dimbare HV-LED-lyskilder sammen med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere.
- Forhindrer at HV-LED-lamper gløder i utkoblet tilstand ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i fasesnittet og ved brytere med belysningselement opp til 3 mA.
- Forbedrer dimmetoden for HV-LED-lamper ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i faseavsnittet.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Effekttap:	maks. 2 W
Hustemperatur:	maks. +65 °C (tc)
Ledningslengde:	ca. 15 cm
Mål	
- B x H x D:	43 x 11,5 x 28,5 mm

Merknader

- Kan også brukes for allerede foreliggende dimmere 0305 00 og 2390 00.